

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Schneider Electric EASY UPS BVS 500VA, Schuko outlet

BVS500I-GR

### Visión general

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Plazo De Entrega | Generalmente en existencias |
|------------------|-----------------------------|

### Principal

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo De Producto O Componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Tipo De Batería               | Batería de plomo y ácido                 |
| Topología                     | Line interactive ((*))                   |
| Cantidad Por Juego            | Juego de 1                               |
| Reset                         | Rearme automático                        |
| Gama De Producto              | Easy UPS 1Ph en línea                    |

### Complementario

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Instalación                     | Interior                                                                                                                |
| Surge Energy                            | 156 J                                                                                                                   |
| Tipo De Señal                           | Stepped approximation to a sinewave ((*))                                                                               |
| Tipo De Dispositivo De Protección       | Surge protection device (SPD)<br>Miniature circuit breaker (MCB) ((*))<br>Fuse                                          |
| Tensión De Entrada                      | 230 V AC                                                                                                                |
| Tensión De Salida                       | 230 V                                                                                                                   |
| Grado De Protección Ip                  | IP20                                                                                                                    |
| Tiempo De Transferencia                 | 6 ms habitual: 10 ms máximo                                                                                             |
| Frecuencia De Red                       | 45-65 Hz                                                                                                                |
| Rango De Potencia                       | 500 VA<br>300 W                                                                                                         |
| Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado | Entrada, estado 1 1 inlet Schuko CEE 7/P ((*))<br>Salida, estado 1 4 salida Schuko CEE 7 ((*))                          |
| Señalizaciones En Local                 | Alarme, distintive para batería baja<br>Alarme, tono continuo o intermitente para sobrecarga<br>LED para estado batería |
| Número De Baterías                      | 1                                                                                                                       |
| Duración De Rearme                      | 8 H                                                                                                                     |
| Voltaje De Batería                      | 12 V                                                                                                                    |
| Capacidad De La Batería                 | 4,5 Ah                                                                                                                  |
| Vida De La Batería                      | 5 yr                                                                                                                    |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Peso Del Producto | 3,9 kg   |
| Altura            | 92,5 mm  |
| Anchura           | 160,5 mm |
| Profundidad       | 305 mm   |

## Entorno

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Humedad Relativa                       | 0...90 %, sin condensación                                                         |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...6561 ft                                                                        |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 0...40 °C                                                                          |
| Normas                                 | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
| Certificaciones De Producto            | CE                                                                                 |

## Descripción física

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Soporte De Montaje | Pared<br>Suelo |
|--------------------|----------------|

## Unidades de embalaje

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE            |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1              |
| Paquete 1 Altura                   | 14,500 cm      |
| Paquete 1 Ancho                    | 23,500 cm      |
| Paquete 1 Longitud                 | 37,000 cm      |
| Paquete 1 Peso                     | 3,889 kg       |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | CAR            |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 4              |
| Paquete 2 Altura                   | 25,000 cm      |
| Paquete 2 Ancho                    | 39,000 cm      |
| Paquete 2 Longitud                 | 58,000 cm      |
| Paquete 2 Peso                     | 17,784 kg      |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P12            |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 48             |
| Paquete 3 Altura                   | 105,000 cm     |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,000 cm      |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,000 cm     |
| Paquete 3 Peso                     | 230,408 kg     |
| Scc14                              | 10731304338441 |

## Garantía contractual

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Periodo De Garantía | 2 years |
|---------------------|---------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ✓ Sin Mercurio                         |    |
| ✓ Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |